

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1:
80X18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574200 80X18
GTIN	4017359268469
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kef.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Hrúbka štetín	0,3 mm
Dĺžka orezania H ₁	20 mm
Ø kefy D ₁	80 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Šírka kefy	18 mm
Šírka orezania L ₁	18 mm

Ø stopky D _s	6 mm
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlínené
Druh produktu	Okrúhla kefa