

**HOLEX****Kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte, Celková dĺžka: 180mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	701515 180
GTIN	4045197887290
Trieda položky	72B

## Popis

**Prevedenie:**

Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).  
Kliešte lesklé, rukoväte s viacložkovým opláštením.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ.

## Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,2 mm
Celková dĺžka	180 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čeľustí	ozubené
Rukoväť	Dvojložkový plášť rukoväte
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	svetlý
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte