

HOLEX**Kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte, Celková dĺžka: 160mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	701515 160
GTIN	4045197887283
Trieda položky	72B

Popis

Prevedenie:

Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,1 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	svetlý
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte