

HOLEX**Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	702995 200
GTIN	4045197887337
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:**DIN ISO 5746****Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Technický opis

Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2 mm
Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čelustí	zvnútra ozubené
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), korpus klieští zápustkovo kovaný

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	svetlý
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte