

HOLEX**Kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	701515 200
GTIN	4045197887306
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čeľustí	ozubené
Rukoväť	Dvojjzložkový plášť rukoväte
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	svetlý
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte

