

## Preberacie kalibre s rozmerovými medzistupňami a lícovaním ISO bez prídavku na opotrebovanie, Typ: G



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484027 G
GTIN	2050001952622
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovannej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.

Preberacie kalibre sa vyhotovujú bez prídavku na opotrebenie dobrých dielov.

#### Upozornenie:

- **Uvedte presnú nominálnu hodnotu  $\varnothing$  s toleranciou (A-ZC) a kvalitou (6–13) alebo číselnou toleranciou ( $\pm$ ).**
- **Valčekové kalibre pre rozmerové medzistupne sú iba hraničné valčekové kalibre s desatinnými čiarkami!**

Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).

Typ A = 2 – 2,999

Typ B = 3 – 10

Typ C = 10,001 – 14

Typ D = 14,001 – 18

Typ E = 18,001 – 24

Typ F = 24,001 – 30

Typ G = 30,001 – 40

Typ H = 40,001 – 50

Typ I = 50,001 – 60

Typ J = 60,001 – 90

Typ K = 90,001 – 99,999

### Technický opis

Tolerančné pole	A
-----------------	---

Tolerančné pole	G
Tolerančné pole	H
Tolerančné pole	J
Tolerančné pole	JS
Tolerančné pole	K
Tolerančné pole	M
Tolerančné pole	N
Tolerančné pole	P
Tolerančné pole	R
Tolerančné pole	S
Tolerančné pole	B
Tolerančné pole	T
Tolerančné pole	U
Tolerančné pole	V
Tolerančné pole	X
Tolerančné pole	Y
Tolerančné pole	Z
Tolerančné pole	ZA
Tolerančné pole	ZB
Tolerančné pole	ZC
Tolerančné pole	C
Tolerančné pole	CD
Tolerančné pole	D
Tolerančné pole	E
Tolerančné pole	EF
Tolerančné pole	F
Tolerančné pole	FG
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Norma	DIN 2245-1

Norma	DIN 7164
Kvalita	12
Kvalita	9
Kvalita	11
Kvalita	10
Kvalita	13
Kvalita	7
Kvalita	6
Kvalita	8
Menovitý rozmer	30,001 - 40 mm
Druh kalibru	kontrolný kaliber
Kalibrácia	L6
Druh produktu	Medzný kalibračný trň

## Služby

Kalibrácia DAkkSMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 60	028340 60
KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 60	028300 60