



## Uhlový skrutkovač na Torx® s pridržiacou funkciou, Profil Torx®: TX40



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	624940 TX40
GTIN	4013288104915
Trieda položky	63F

### Popis

**Prevedenie:**

Kónický profil Torx® HF na dlhej stopke spoľahlivo drží všetky skrutky Torx® na mieste. Zalomená stopka, kompletne kalená (húževnatá).

**Výhoda:**

Ideálne na nasadzovanie a uťahovanie skrutiek Torx® na ťažko dostupných miestach.

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, mangánová fosfátovaná.

### Technický opis

Profil Torx®	TX40
Dĺžka ramien	132×27 mm
Označenie výrobcu	967 L TORX® HF
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Prevedenie stopky	zalomený
Povrch	fosfátovaný mangánom
Gulôčková hlava na dlhom ramene	nie
Druh produktu	Skrutkovač

