

**HOLEX**

**Ploché zaoblené kliešte rovné, lesklé, s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 160mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713195 160
GTIN	4045197887382
Trieda položky	72B

## Popis

### Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany.

Kliešte lesklé, rukoväťe s viaczložkovým opláštením.

### Norma:

**DIN ISO 5745**

### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

## Technický opis

Dĺžka čelustí	50 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Celková dĺžka	160 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	<b>DIN ISO 5745</b>
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	svetlý
Druh produktu	Multifunkčné kliešte