

HOLEX**Silové stranové štiepačky leštené, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 180mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	723395 180
GTIN	4045197887436
Trieda položky	72B

Popis

Prevedenie:

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený klb. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru. Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Použitie:

Pre všetky drôty (dlhá životnosť aj pri tvrdých drôtoch). Vysoko zaťažiteľný pre najťažšie trvalé namáhanie.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	180 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2,2 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3,8 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,7 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	kované v zápustke, kalené v oleji

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	svetlý
Druh produktu	rezacie kliešte