

HOLEX**Silové stranové štiepačky leštené, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 200mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	723395 200
GTIN	4045197887443
Trieda položky	72B

Popis

Prevedenie:

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený kĺb. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru.

Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Použitie:

Pre všetky drôty (dlhá životnosť aj pri tvrdých drôtoch). Vysoko zaťažiteľný pre najťažšie trvalé namáhanie.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	200 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	3 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4,2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	kované v zápustke, kalené v oleji

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	svetlý
Druh produktu	rezacie kliešte