

**HOLEX****Silové stranové štiepačky leštené, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 160mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	723395 160
GTIN	4045197887429
Trieda položky	72B

## Popis

**Prevedenie:**

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený kĺb. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru. Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

**Použitie:**

Pre všetky drôty (dlhá životnosť aj pri tvrdých drôtoch). Vysoko zaťažiteľný pre najťažšie trvalé namáhanie.

**Norma:****DIN ISO 5749****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

## Technický opis

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3,4 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	160 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	kované v zápustke, kalené v oleji

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	svetlý
Druh produktu	rezacie kliešte