

**Očkoploché klúče, chrómovaná, Rozmer cez steny: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 613950 10 |
| GTIN | 4045197159762 |
| Trieda položky | 62A |

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

| | |
|--|----------------------|
| Rozmer cez steny | 10 mm |
| Dĺžka klúča L | 140 mm |
| maximálna výška rozovretia h1 | 5 mm |
| Rozmery cez steny | metrické |
| maximálna výška krúžku h _{2max} | 9 mm |
| Norma | DIN 3113 A |
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Nastavenie krúžku | 15 Stupeň |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |

| | |
|------------------------|----------------|
| Povrch | chrómovaná |
| Atribút Názov produktu | chrómovaná |
| Druh produktu | Skrutkový klúč |