

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč long life SiC kónický, Ø 125 mm, Zrnitosť: 60**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565381 60
GTIN	4045197887634
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne hrubé **zrno karbidu kremíka**, žiadne upchávanie. Stabilný tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.

Použitie:

Brúsenie hrán a hliníkových povrchov **a vláknitých kompozitných materiálov.**

Technický opis

Popis tvaru	šikmý
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
Zrnitosť	60
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC
Brúsna podložka	Tanier zo sklenenej vlákny

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	plast spevnený vláknami
optimalizované pre materiál	Hliník
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
suché	vhodný		