

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt, pomosadený 0,25 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 50X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574300 50X10
GTIN	4017359014622
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm**.
Pevný ocelový drôt je opatrený tenkou vrstvou mosadze.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Hrúbka štetín	0,25 mm
Ø kefy D ₁	50 mm
Dĺžka orezania H ₁	12 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Šírka orezania L ₁	10 mm

Ø stopky D _s	6 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt, mosadzný
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa