

Garant**Plstené leštiace teliesko Ø stopky 3 mm, Typ: KU10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552100 KU10
GTIN	4045197887849
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Plstené leštiace telieska s **dlhou životnosťou so stredne tvrdou, obzvlášť foremne stabilnou plstou.**

Použitie:

Na predleštenie a leštenie do vysokého lesku predbrúsených povrchov s vysokými nárokmi na presné geometrické tvary.

Upozornenie:

Plstené leštiace valčeky sa musia používať v spojení s **brúsnyimi a leštiacimi pastami**, ako napríklad č. 552250/552330/552340/555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 – 10 m/s.

Technický opis

Ø stopky	3 mm
Ø hlavy	10 mm
Dĺžka hlavy	9 mm
Stupeň tvrdosti	stredný

odporúčaná obvodová rýchlosť	5 - 10 m/s
Druh produktu	Leštiace teliesko

Príslušenstvo

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE	555740 BLUE
Brúsna pasta SiC Zrinitosť brúsnej pasty SiC 150	552250 150
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 1	552330 1
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 15	552330 15
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba DARKPINK	555740 DARKPINK
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 10	552330 10
Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 1	552340 1
Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 7	552340 7
Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 10	552340 10
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 0,5	552330 0,5
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 7	552330 7
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE	555740 WHITE
	552330 30

Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole
a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť
diamantovej brúsnej pasty 30

Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole
a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť
diamantovej brúsnej pasty 3

552330 3

Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole
a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť
diamantovej brúsnej pasty 3

552340 3

Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole
a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť
diamantovej brúsnej pasty 15

552340 15

Brúsna pasta SiC Zrinitosť brúsnej pasty SiC 280

552250 280