

HOLEX**Vodárenské kliešte Opláštenie rukoväti podľa VDE, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	705746 250
GTIN	4045197887887
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. **Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

Kliešte čierne atramentizované. Hlava leštená, rukoväti s viaczložkovým opláštením.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ; zápusťkovo kovaná.

Technický opis

Rozsah upínania pre rúry	1.1/2 palec
Celková dĺžka	250 mm
Rozpätie pre šesťhran	36 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Povrch	Armovacie kliešte, čierne atramentované
Norma	DIN ISO 8976
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

bez iskier	nie
Mriežka Možnosť jemného nastavenia	nie
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte