

Garant**Frézovacie teliesko Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: AF0324****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	546900 AF0324
GTIN	4045197887870
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou \varnothing 3 mm. S vodiacou plochou na hrote. Presné odhrotovanie bez poškodenia obrobku.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Celková dĺžka	40 mm
\varnothing hlavy	3 mm
Tvar	AF0324

Popis tvaru	valec s vodiacou plochou
Druh ozubenia	křížové brity
Ozubenie skratka	Z7
Ø stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	24 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		