

**HOLEX****Ploché zaoblené kliešte zalomené izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	713751 200
GTIN	4045197888020
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsené z vnútornej strany.

Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

**Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Dĺžka čelustí	73 mm
Celková dĺžka	200 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, so zahnutými čelustami (cca 40 – 45°)
Norma	podobné ako DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsená

Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	svetlý
Druh produktu	Multifunkčné kliešte