

**HOLEX****Silové stranové štiepacie kliešte izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	723551 160
GTIN	4045197888037
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Silná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), prispôsobený klíb bez vôle.

Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

**Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Celková dĺžka	160 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3,4 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	svetlý

Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte