

**HOLEX****Odizolovacie kliešte izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	728761 160
GTIN	4045197888099
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Zahnuté čeluste s reznými hranami v tvare písmena V (do vonkajšieho Ø max. 5 mm). Vložený kĺb s prevodom bez vôle a otváracou pružinou. S nastavovacou skrutkou na nastavenie prierezu.

Rukoväť s viaczložkovými krytmi, **izolovaná do 1 000V podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Kliešte lesklé.

**Materiál:**

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Celková dĺžka	160 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Tvar britu	Rezný hranol
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	svetlý
s otváracou pružinou	áno
s nastavovacou skrutkou na nastavenie prierezu	áno
Druh produktu	rezacie kliešte

