

**Garant****Diamantový leštiaci blok CaraFin elastický, 98×69×22 mm, Zrnitost: D151****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557510 D151
GTIN	4045197888389
Trieda položky	51G

**Popis****Prevedenie:**

**Diamantové leštiace nástroje CaraFin** potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách. Odihlovanie, jemné brúsenie.

**Výhoda:**

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.

Vyrobené z vysoko kvalitnej **elastickej polyuretánovej peny**.

**Použitie:**

Ideálne sa hodia na presné obrábanie **tvrdých materiálov a neželezných kovov**. Optimálne prispôsobenie geometrii obrobku.

Vhodné na mokré a suché leštenie.

**Technický opis**

Skratka pre brúsivo	D
Šírka	69 mm
Výška	26 mm
Dĺžka	98 mm
Rozmery	98×69×22 mm
Úroveň leštenia	Predleštenie
Atribút Názov produktu	98×69×22 mm

Druh produktu

Leštiaci blok

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		