


Garant**Diamantová leštiaca utierka CaraFin stredná, 180×180 mm, Zrnitosť: D1µm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552790 D1
GTIN	4045197888334
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Diamantové leštiace nástroje CaraFin potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

Stredne veľká leštiaca handrička na **kontúrové leštenie alebo leštenie do lesku** tvrdých materiálov.

Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.

Diamantové leštiace utierky (mikrovlákno) potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**.

Použitie:

Pre rýchle a suché ručné leštenie.

Technický opis

Skratka pre brúsivo	D
Zrnitosť	D1
Materiál	mikrovlákno

Stupeň jemnosti	Politúra s vysokým leskom
Rozmery	180×180 mm
Dĺžka	180 mm
Šírka	180 mm
Atribút Názov produktu	180×180 mm
Druh produktu	Leštiaca handrička

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		