

Garant**Diamantový leštiaci blok CaraFin elastický, 98×69×22 mm, Zrnitost: D10µm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557510 D10
GTIN	4045197888365
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Diamantové leštiace nástroje CaraFin potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách. Jemné leštenie.

Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.

Vyrobené z vysoko kvalitnej **elastickej polyuretánovej peny**.

Použitie:

Ideálne sa hodia na presné obrábanie **tvrdých materiálov a neželezných kovov**. Optimálne prispôsobenie geometrii obrobku.

Vhodné na mokré a suché leštenie.

Technický opis

Skratka pre brúsivo	D
Šírka	69 mm
Výška	26 mm
Dĺžka	98 mm
Rozmery	98×69×22 mm
Úroveň leštenia	Koncová politúra
Séria	CaraFin

Atribút Názov produktu	98×69×22 mm
Druh produktu	Leštiaci blok

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		