


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt, pomosadený 0,25 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 70X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574300 70X10
GTIN	4017359027974
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

Pevný oceľový drôt je opatrený tenkou vrstvou mosadze.

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kefy.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	19 mm
Hrúbka štetín	0,25 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	70 mm
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Šírka orezania L <sub>1</sub>	9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm

Upchávkový materiál	Oceľový drôt, mosadzný
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa