

**HOLEX****Očkoploché klúče, chrómovaná, Rozmer cez steny: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613950 12
GTIN	4045197159786
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.  
S oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Dĺžka klúča L	160 mm
maximálna výška rozovretia h1	5,5 mm
Rozmer cez steny	12 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška krúžku h <sub>2max</sub>	10 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	chrómovaná
Atribút Názov produktu	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový klúč