

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush typ C Ø 25 mm 24-dielna súprava, Ø stopky 3 mm, RB-ZB,  
Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	573545 80
GTIN	30048011276121
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú **mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.**

**Radiálna kefa** Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).

Upínací trň (Ø stopky 3 mm) demontovateľný. Segmenty je možné kombinovať do ľubovoľnej šírky kefy.

S ohnutými štetinami (typ C) na **opracovanie profilovaných povrchov.**

**Použitie:**

Dodržiavajte smer otáčania.

Použitie na priame brúsky alebo flexibilné hriadele bez ďalšieho príslušenstva.

**Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch.**

Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.

**Rozsah balenia:**

24 jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm) **vrátane upínacieho trňa** so stopkou s Ø 3 mm.

**Technický opis**

Farba	žltá
Zrnitosť	80

Ø kefy D <sub>1</sub>	25 mm
maximálne otáčky	35000 min <sup>-1</sup>
Šírka kefy	1,6 - 10 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	3 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	RB-ZB
Označenie výrobcu	RB-ZB
Druh produktu	Okrúhla kefa