

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Hrncová kefa Striedavé spletanie, ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×závit M: 65XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	572105 65XM14
GTIN	4017359380109
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Hladký drôt, **spletaný** a pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

**Striedavé spletanie (vpravo/vľavo)** pre zvýšenú agresivitu pri ťažkých kefovacích prácach. Veľmi vhodné na použitie na rokoch a hranách s pokojným chodom.

**Použitie:**

Špeciálne pre montáž na uhlové brúsky.  
**S vnútorným závitom M14.**

**Technický opis**

maximálne otáčky	12500 min <sup>-1</sup>
Ø kefy D <sub>1</sub>	65 mm
Hrúbka štetín	0,5 mm
Bezpečnostný oporný krúžok	nie
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	20 mm

Závit M	M14
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	Striedavé spleťanie
Druh produktu	Hrncová kefa