


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Typ A Ø 150 mm, BB-ZB, Zrnitost': 50**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 573565 50 |
| GTIN | 048011276052 |
| Trieda položky | 53M |

Popis**Prevedenie:**

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú **mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.**

Radiálna kefa Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).

So šikmými štetinami (typ A) pre **výkonné použitie.**

Použitie:

Dodržiavajte smer otáčania.

Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch.

Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.

Ø otvoru 25,4 mm s priloženými redukčnými krúžkami Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.

Prispôsobiteľné použitím adaptéra č. 573580 ľubovoľnej šírky. Použitie na dvojitých brúskach alebo na priamych brúskach, príp. flexibilných hriadelov s upínacím trňom č. 556380 veľ. 1.

Technický opis

| | |
|-----------|--------|
| Farba | zelená |
| Zrnitost' | 50 |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Ø kefy D ₁ | 150 mm |
| Šírka kefy | 12 mm |
| maximálne otáčky | 6000 min ⁻¹ |
| Skratka pre brúsivo | Keramika |
| Atribút Názov produktu | BB-ZB |
| Označenie výrobcu | BB-ZB |
| Druh produktu | Okrúhla kefa |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1 | 556380 1 |
| Sada predlžovacích adaptérov 4 kusy | 573580 |
| Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1-2 | 556380 1-2 |