

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C Ø 76 mm Ø stopky 6 mm, BB-ZS, Zrnitost: 80**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	573550 80
GTIN	54046719316354
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú **mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.**

Radiálna kefa Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).

Upínací trň (Ø stopky 6 mm) zaliaty so segmentami.

S ohnutými štetinami (typ C) na **opracovanie profilovaných povrchov.**

Použitie:

Dodržiavajte smer otáčania.

Použitie na priame brúsky alebo flexibilné hriadele bez ďalšieho príslušenstva.

Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch.

Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.

Technický opis

Ø kefy D ₁	76 mm
Farba	žltá
Zrnitosť	80
maximálne otáčky	10000 min ⁻¹

Šírka kefy	10 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	BB-ZS
Označenie výrobcu	BB-ZS
Druh produktu	Okrúhla kefa