

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky mikroabrazívna (A) zrnitosť 600, Ø kefy D1: 5,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574470 5,5
GTIN	4017359162132
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. **Jemné štetiny** z oxidu hlinitého (A) so **zrnitosťou 600**, Ø štetín **0,30 mm**, celková dĺžka 125 mm, dĺžka osadenia 25 mm.

**Použitie:**

**Brúsne nylonové kefy** pracujú na hrote aj po stranách štetín. Neustále uvoľňovanie nového brúsneho materiálu zaručuje **rovnomerný brúsny efekt**. Na **odihlenie** (krížových) otvorov, drážok pre O-krúžky a na **čistenie a leštenie** trysiek a malých hydraulických otvorov.

**Technický opis**

Ø kefy D <sub>1</sub>	5,5 mm
Pracovná dĺžka L <sub>3</sub>	25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,2 mm
Druh produktu	Kefa na čistenie trubiek