

**Očkoploché klúče, chrómovaná, Rozmer cez steny: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613950 15
GTIN	4045197159816
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

maximálna výška rozovretia h1	7 mm
Dĺžka klúča L	190 mm
Rozmer cez steny	15 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška krúžku h _{2max}	12 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	chrómovaná
Atribút Názov produktu	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový klúč