



Súprava nástrčných kľúčov metrické/palce, 1/2palcový štvorhran 45-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	638810
GTIN	4018754079445
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22. Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom do 3/4 palca (americké rozmery v palcoch).

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 22 ks č. 642100

veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Nástrčné hlavice 12-hranné: 17 ks č. 642400

veľ. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300

Predĺženia: 3 ks č. 641000

veľ. 75; 130; 255

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2

Skladovanie v: Oceľová plechová krabica

Technický opis

Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
-----------------	-------------------------

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet dielov	45
Rozmery cez steny	metrické / palcové
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	10 – 34 mm
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	3/8-1.1/4 palec
Balenie	Oceľová plechová krabica
Dĺžka	540 mm
Šírka	290 mm
Výška	53 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13/16	642400 13/16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642100 13
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642100 24
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1.1/16	642400 1.1/16
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642100 12
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642100 17
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 9/16	642400 9/16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 34	642100 34
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 25	642100 25
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642100 10
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642100 32
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642100 18
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642100 11

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1.1/8	642400 1.1/8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642100 30
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 25/32	642400 25/32
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 5/8	642400 5/8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642100 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 3/4	642400 3/4
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642100 14
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 7/8	642400 7/8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 7/16	642400 7/16
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641000 75
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1.1/4	642400 1.1/4
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642100 21
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642100 15
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19/32	642400 19/32
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1.3/16	642400 1.3/16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 3/8	642400 3/8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 20	642100 20
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 23	642100 23
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642100 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1/2	642400 1/2
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642100 27
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 28	642100 28
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 26	642100 26
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642100 22
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11/16	642400 11/16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1	642400 1

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15/16

642400 15/16