

Garant**Kopírovacia fréza 7° pozitívna, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 42/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212140 42/5 |
| GTIN | 4045197888914 |
| Trieda položky | 210 |

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
 - **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**
- Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.
 $a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Technický opis

| | |
|---|-----------------------|
| Ø D ₃ | 32 mm |
| Celková dĺžka L _{celk} | 42 mm |
| Ø rezných hrán D _c | 42 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Ø D ₂ | 28,7 mm |
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| vhodná otočná rezná platnička | RD..1003 |
| Montážny závit M | M16 |
| Počet rezných hrán Z | 5 |
| Prevedenie stopky | so závitom |
| Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza |
| Použitie frézy | Ramping |
| Členenie britov | nerovnaké |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Kopírovacia fréza |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne | 219804 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8 | 211750 3,8 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |