



Indukčný dotyk na meranie dĺžky, axiálny 10-dielna súprava, Typ: GT61



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434784 GT61
GTIN	7630041113570
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Merací snímač **s veľkým rozsahom merania**.

Všestranné snímače na presné meranie dĺžky.

- **Presný merací čap s kuželovým vedením.**
- **Vysoká presnosť merania elektronickým zosilnením meracieho signálu.**
- **Upínacia stopka Ø 8 mm, upínateľná po celej dĺžke.**
- **Necitlivá proti kolísaniu teploty a bočným silám pomocou kuželového uloženia.**
- **Vynikajúce elektromagnetické tienenie.**

Snímače merania dĺžky TESA sa vyznačujú vynikajúcou opakovateľnosťou, odolnosťou a životnosťou.

Výhoda:

Vďaka ochrannému vaku Viton je zvlášť vhodný na použitie v spojení s chladiacimi a mazacími kvapalinami. Zvlášť vhodné pre viacbodové meracie prístroje.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Univerzálne použiteľné pre všetky vysoko presné meracie práce, najmä vo výrobe a dielni.

Rozsah balenia:

Súprava 10 × meracích snímačov č.434783.

Zvláštne príslušenstvo:

Meracie vložky, pružiny na meranie sily.

Technický opis

Dráha meracieho čapu	10,3 mm
Odchýlka od rovnosti (L=meracia dĺžka v mm)	1 + 4 × L μm

Ochranný mech	Viton
Rozsah merania	±5 mm
Meracia sila na elektrickom nulovom bode	0,9 N
Opakovateľnosť	0,05 μm
Nadvihnutie meracích čapov	mechanický
Kompatibilita	TESA
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Snímač