



Indukčný dotyk na meranie dĺžky radiálnej, Typ: GT62



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434785 GT62
GTIN	7630041112610
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Všestranné snímače na presné meranie dĺžky.

- **Presný merací čap s kuželovým vedením.**
- **Vysoká presnosť merania elektronickým zosilnením meracieho signálu.**
- **Upínacia stopka Ø 8 mm, upínateľná po celej dĺžke.**
- **Necitlivá proti kolísaniu teploty a bočným silám pomocou kuželového uloženia.**
- **Vynikajúce elektromagnetické tienenie.**

Snímače merania dĺžky TESA sa vyznačujú vynikajúcou opakovateľnosťou, odolnosťou a životnosťou.

Merací snímač **s veľkým rozsahom merania.**

Výhoda:

Vďaka ochrannému vaku Viton je zvlášť vhodný na použitie v spojení s chladiacimi a mazacími kvapalinami. Zvlášť vhodné pre viacbodové meracie prístroje.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Univerzálne použiteľné pre všetky vysoko presné meracie práce, najmä vo výrobe a dielni.

Zvláštne príslušenstvo:

Meracie vložky, pružiny na meranie sily.

Technický opis

Rozsah merania	±5 mm
----------------	-------

Kompatibilita	TESA
Meracia sila na elektrickom nulovom bode	0,9 N
Nadvihnutie meracích čapov	mechanicky/vákuum
Opakovateľnosť	0,05 μ m
Dráha meracieho čapu	10,3 mm
Ochranný mech	Viton
Odchýlka od rovnosti (L=meracia dĺžka v mm)	$1 + 4 \times L \mu$ m
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Snímač