


3M Scotch-Brite™

Rounové kompaktné brúsne teliesko Ø 25×25 mm, Porovnanie zrnitosti: 280S**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551930 280S
GTIN	50048011137136
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Vláknité rúno Scotch-Brite™ s brúsnym materiálom viazaným živicom, **tvár so stlačeným pripevneným hrotom**, možnosť nastavenia.

Použitie:

Zanecháva jemný povrch a **znižuje drsnosť** všetkých materiálov.

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Ø otvora	5 mm
Prevedenie	2S fine
Stupeň tvrdosti	mäkká
Ø hlavy	25 mm
Výška hlavy	25 mm
Porovnanie zrnitosti	280
Upínač	cez upínací trň č. 551935.

odporúčané otáčky	13000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsne teliesko

Príslušenstvo

Upínací trň pre rúnové kompaktné brúsne telieska	551935
--	--------