

**Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: GDS12115****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074054 GDS12115
GTIN	3165140910705
Trieda položky	03B

**Popis****Prevedenie:**

Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.

- **Chod doprava/doľava.**
- **Indikátor úrovne nabitia.**

**Kompaktný rázový uťahovač pre vysokú presnosť.**

- **Perfektná manipulácia vďaka krátkej konštrukčnej dĺžke.**
- **Vysoká presnosť: 2-stupňový Power-Control na zabránenie pretočenia menších skrutiek.**
- **Dlhšia životnosť vďaka EC technológii bezkefových motorov.**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovnej oblasti aj na tmavých miestach.**

**Výhoda:**

Perfektná manipulácia vďaka krátkej konštrukčnej dĺžke.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky, L-BOXXu.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073859.

**Technický opis**

maximálny krútiaci moment tvrdý	115 Nm
---------------------------------	--------

Hmotnosť	0,9 kg
Nárazová hodnota	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Upínač nástrojov Rozmery	3/8 palec
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
Kapacita akumulátora	3 Ah
maximálne otáčky 2. stupeň	2600 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	GDS 12V-115
maximálne otáčky 1. stupeň	1200 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M12
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
Napätie akumulátora	12 V
typické použitie	Strong
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálne vibrácie podľa EN	10 m/s <sup>2</sup>
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

## Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12	073855 B12
--	------------