

**Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: GDR12110****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074054 GDR12110
GTIN	3165140910682
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.

- **Chod doprava/doľava.**
- **Indikátor úrovne nabitia.**

Kompaktný rázový uťahovač pre vysokú presnosť.

- **Perfektná manipulácia vďaka krátkej konštrukčnej dĺžke.**
- **Vysoká presnosť: 2-stupňový Power-Control na zabránenie pretočenia menších skrutiek.**
- **Dlhšia životnosť vďaka EC technológii bezkefových motorov.**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovnej oblasti aj na tmavých miestach.**

Výhoda:

Perfektná manipulácia vďaka krátkej konštrukčnej dĺžke.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky, L-BOXXu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073859.

Technický opis

maximálne otáčky 2. stupeň	2600 min ⁻¹
----------------------------	------------------------

Hmotnosť	0,9 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Nárazová hodnota	0 - 3100 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment tvrdý	110 Nm
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Označenie výrobcu	GDR 12V-110
Napätie akumulátora	12 V
maximálne vibrácie podľa EN	10 m/s ²
Upínač nástrojov Profil pohonu	vnútorný šesthran
typické použitie	Strong
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M12
Kapacita akumulátora	3 Ah
maximálne otáčky 1. stupeň	1200 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12	073855 B12
--	------------