

3M**Hliníková lepiaca páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 25X55****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Trieda položky	08M

Technický opis

Farba	strieborná
Označenie výrobcu	425
Hrúbka	0,12 mm
Šírka	25 mm
Dĺžka	55 m
Druh lepiacej pásky	jednostranná
odolné voči teplotám do	-55 - 155 °C
Teplota skladovania	20 °C
Pravítko k dispozícii	nie
Zvláštnosť	tepelne vodivá
Zvláštnosť	odolné voci UV žiareniu

Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Zvláštnosť	tlmiace
Lepiaca hmota	akrylát
Rozťažnosť	6 %
Minimálna trvanlivosť	24 Mesiac
Pevnosť v ťahu	4,9 N/mm
Podkladový materiál	Hliník
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Lepiaca sila na oceli	0,59 N/mm
Použitie	maskovanie
Použitie	utesnenie
Použitie	Obvodové frézovanie
Použitie	tienenie
Použitie	opláštenie
Druh produktu	Lepiaca páska