

**Akumulátorový špeciálny vrtací skrutkovač, Typ: GWB1210****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070223 GWB1210
GTIN	3165140730846
Trieda položky	03B

**Popis****Prevedenie:****Bosch – akumulátorová uhlová vrtáčka**

- **Bosch prémiová lítium-iónová technológia.**
- **Ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora.**
- **Veľmi kompaktný: krátka, 5-polohová nastaviteľná hlava s 10 mm skľučovadlom s automatickým zámkom.**
- **Vysoké otáčky od 0 do 1300 min<sup>1</sup> pre rýchly postup práce – optimálne pre vrtanie, brzdu motora.**

**Výhoda:**

Na ťažko dostupné miesta.

**Rozsah balenia:**

Vrátane nabíjačky, L-BOXXu 102, 1/2 L-BOXX vložky na príslušenstvo, 1/2 L-BOXX vložky na prístroj.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866.

**Technický opis**

Napätie akumulátora	12 V
Kapacita akumulátora	2 Ah
Upínač nástrojov	Ø 1,0 – 10 mm
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Označenie výrobcu	GWB1210

maximálny krútiaci moment tvrdý	11 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
Konštrukcia	uhlový vrtací skrutkovac
Hmotnosť	1,2 kg
typické použitie	Medium
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	10 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Ocel
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12	073851 B12
--	------------