



## Akumulátorový 2stupňový vrtací skrutkovač, Typ: 71132264



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

#### 2 and 4 speed cordless drill/driver

- For precise drilling and screwdriving results.
- Electronic speed control for smooth, safe starts to drilling and screw driving; reversible.
- Sturdy metal gearbox for long working life.
- Good weight balance and ergonomics with softgrip inserts for non-tiring continuous work.
- Maximum work progress with AMPShare 18V ProCore rechargeable batteries: COOLPACK 2.0 technology provides 135% longer battery life. State-of-the-art cell technology and intelligent battery management provide 87% more power than conventional batteries.

#### Akumulátorový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač s bezkefovým motorom.

- Bezúdržbový POWER-Drive DC motor s vysokým krútiacim momentom a ochranou pred preťažením.
- Mechanické vypínanie krútiaceho momentu, nastaviteľné v 22 stupňoch, dodatočný stupeň vrtania.
- Pre presné výsledky vrtania a doťahovania skrutiek.
- Elektronická regulácia otáčok pre plynulé a bezpečné vrtanie a skrutkovanie, otáčanie vpravo/vľavo.

- **Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Dobrá vyváženosť hmotnosti a ergonómia s vložkami Softgrip pre trvalé použitie nevytvárajúca únavu.**
- **Vysokoprúdové lítiovo-iónové akumulátory s kontrolou jednotlivých článkov a zobrazením kapacity.**

**Výhoda:**

Mechanické nastavenie ťahovacieho momentu.

**Rozsah balenia:**

Vrátane skľučovadla, nabíjačky, klipu na opasok, prepravného kufríka. **Bez akumulátora a nabíjačky.**

## Technický opis

Hmotnosť	3,7 kg
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň	450 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	50 mm
typické použitie	Strong
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	Prepravný kufrík
maximálny krútiaci moment mäkký	32 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
maximálne otáčky 2. stupeň	2000 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	ABS 18Q Select
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel

Druh produktu	Vřtací skrutkovač
USP1	18 V, 2-rýchlostný
USP2	Rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v prepravnom kufríku

## Príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
---	-------------