

Medzný kalibračný trň Tvrdý chróm H7, Menovitý rozmer Ø: 65mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484040 65 |
| GTIN | 2050001936837 |
| Trieda položky | 48B |

Popis

Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s **pridaným rozmerom** na opotrebenie podľa normy DIN 7164.

Dobrá strana s meracími plochami z tvrdého chrómu. Tým cca 8-násobne vyššia životnosť.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Upozornenie:

- **Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatel'ne na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484000 veľ. 82.**

Technický opis

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Tolerančné pole | H |
| Norma | DIN 7150-2 |
| Norma | DIN 7164 |
| Kvalita | 7 |
| Druh kalibru | dobrá strana kalibru |
| Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru |
| Menovitý rozmer | 65 mm |
| Kalibrácia | L6 |
| Druh produktu | Medzný kalibračný trň |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia DAkkSMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 200 | 028340 200 |
| KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 200 | 028300 200 |