



Akumulátorový 4stupňový vrtací skrutkovač, Typ: 71161164



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070200 71161164
GTIN	4014586887340
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

2 and 4 speed cordless drill/driver

- For precise drilling and screwdriving results.
- Electronic speed control for smooth, safe starts to drilling and screw driving; reversible.
- Sturdy metal gearbox for long working life.
- Good weight balance and ergonomics with softgrip inserts for non-tiring continuous work.
- Maximum work progress with AMPShare 18V ProCore rechargeable batteries: COOLPACK 2.0 technology provides 135% longer battery life. State-of-the-art cell technology and intelligent battery management provide 87% more power than conventional batteries.

Výhoda:

S rozhraním QuickIN MAX.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky. Vráťane skľučovadla, nabíjačky, klipu na opasok, prepravného kufríka. **Bez akumulátora a nabíjačky.**

Technický opis

maximálne otáčky 2. stupeň	800 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment mäkký	45 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Označenie výrobcu	ASCM 18 QMSelect
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	50 mm
Balenie	Pepravný kufrík
maximálny krútiaci moment tvrdý	90 Nm
Napätie akumulátora	18 V
maximálne otáčky 4. stupeň	3850 min ⁻¹
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
typické použitie	Heavy Duty
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	25 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	400 min ⁻¹
maximálne otáčky 3. stupeň	1950 min ⁻¹
Hmotnosť	1,5 kg
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	4-stupňová prevodovka. 18V
USP2	vhodné na drevo a ocel, rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, bez akumulátora

Príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18

073835 FE18