

MIRKA**Akumulátorová kompaktná excentrická brúska AROS-B 150NV, Typ: AROS-B****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorová bezkefová excentrická brúska so zdvihom 5,0 mm na flexibilné bezšnúrové obrábanie. Vhodná na suché aj mokré brúsenie. Optimálny ergonomický dizajn.

- **Rýchla výmena taniera vďaka systému Quick-Lock.**
- **Prevádzkový čas až 16 hodín na priemyselné použitie.**
- **Rýchle nabíjanie batérie za 45 min.**
- **Nízka úroveň hluku a vibrácií.**

Rozsah balenia:

2x 10,8 V / 2,5 Ah akumulátor, nabíjačka a 32 mm brúsny tanier.

Upozornenie:

Vhodné brúsne kotúče nájdete pod č. 567803 a 567902 v skupine 56.

Technický opis

Pracovná hlučnosť	62 dB
maximálne vibrácie podľa EN	1,9 m/s ²
Zdvih	5 mm
Otáčky	4000 - 8000 min ⁻¹
Napätie akumulátora	10,8 V

Kapacita akumulátora	2,5 Ah
maximálny priemer	32 mm
Označenie výrobcu	AROS-B 150NV
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť	0,6 kg
Druh produktu	Pneumatická excentrická brúska

Príslušenstvo

Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 240	567803 240
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 400	567803 400
Kotúč ABRALON™ Zrnitosť 2000	567902 2000
Kotúč ABRALON™ Zrnitosť 360	567902 360
Kotúč ABRALON™ Zrnitosť 500	567902 500
Kotúč ABRALON™ Zrnitosť 1000	567902 1000
Kotúč ABRALON™ Zrnitosť 4000	567902 4000
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 320	567803 320
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 180	567803 180
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 80	567803 80
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 120	567803 120