



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 50-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	638610
GTIN	4018754331321
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M22. Zapaľovacie sviečky 16 a 20,8 mm. Skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M12.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 23 ks č. 642100

veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Nástavce nástrčných kľúčov extra dlhé, 12-hranné: 7 ks č. 642500

veľ. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Nástrčné hlavice na zapaľovacie sviečky: 2 ks č. 642450

veľ. 16; 20,8

Nástavce nástrčných kľúčov s kardanovým kĺbom: 6 ks č. 642600

veľ. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Zástrčné hlavice 6-hranné: 5 ks č. 643200

veľ. 4; 5; 6; 8; 10

T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300

Predĺženia: 3 ks č. 641000

veľ. 75; 130; 255

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2

Kĺbová rukoväť: 1 ks č. 641200 veľ. 396

Račna: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2
Skladovanie v: Oceľová plechová krabica

Technický opis

Počet dielov	50
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	8-34 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-10 mm
Balenie	Oceľová plechová krabica
Dĺžka	540 mm
Šírka	290 mm
Výška	53 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642100 30
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642100 18
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642500 17
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642100 27
6-hranná kľbová vložka, 1/2 palca Rozmer cez steny 17	642600 17
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642100 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 28	642100 28
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641000 75

6-hranná kľbová vložka, 1/2 palca Rozmer cez steny 19	642600 19
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 26	642100 26
6-hranná kľbová vložka, 1/2 palca Rozmer cez steny 16	642600 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642100 11
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642100 17
12K-bodová zásuvka na sviečku, 1/2 palca Rozmer cez steny 16	642450 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642500 24
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642500 18
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642100 14
6-hranná kľbová vložka, 1/2 palca Rozmer cez steny 18	642600 18
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 20	642100 20
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642100 22
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642500 13
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 25	642100 25
6-hranná kľbová vložka, 1/2 palca Rozmer cez steny 13	642600 13
12K-bodová zásuvka na sviečku, 1/2 palca Rozmer cez steny 20,8	642450 20,8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642100 15
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642100 32
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642100 24
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 6	643200 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 10	643200 10
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 5	643200 5
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 34	642100 34
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 4	643200 4
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642100 21
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642100 12

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 23	642100 23
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 8	643200 8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642500 22
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642100 8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642100 13
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642500 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642100 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642500 27
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642100 10