



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Hliníkový dvojité rebrík s priečkami, prístupný z oboch strán, možný počet priečok 2x6 – 2x12, Počet priečok: 2X6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966053 2X6
GTIN	4031405330122
Trieda položky	98G

Popis

Prevedenie:

Nosníky z pravouhlej rúry, drážkované štvorhranné priečky 30 x 30 mm, trvalo obrúbené nosníkmi, kónické vedenie nosníka pre bezpečné státie. Horné konce nosníka s koncovkami. Protišmykové pätky pre rebríky nivello®. Vysoká stabilita vďaka ochrane pred rozpernosťou s 2 pevnými popruhmi z perlónu, prepravnými bezpečnostnými závesmi. Pozinkované oceľové závesy s priskrutkovaním.

Norma:

DIN EN 131.

Technický opis

Dĺžka rebríka	1,83 m
Schod Prevedenie	priečka
Hĺbka priečky/schodu	30 mm
spodná vonkajšia šírka	0,53 m

Hmotnosť	7,7 kg
Prístup	obojsstranná
Pracovná výška cca.	3,3 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík