



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Schodíky s priečkami, hliník, obojstranne prístupné, Počet priečok: 2X12**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966053 2X12
GTIN	4031405330245
Trieda položky	98G

Popis**Prevedenie:**

Nosníky z pravouhlej rúry, drážkované štvorhranné priečky 30 x 30 mm, trvalo obrúbené nosníkmi, kónické vedenie nosníka pre bezpečné státie. Horné konce nosníka s koncovkami. Protišmykové pätky pre rebríky nivello®. Vysoká stabilita vďaka ochrane pred rozpernosťou s 2 pevnými popruhmi z perlónu, prepravnými bezpečnostnými závesmi. Pozinkované oceľové závesy s priskrutkovaním.

Norma:**DIN EN 131.****Technický opis**

Prístup	obojsstranná
Hmotnosť	16 kg
spodná vonkajšia šírka	0,7 m
Dĺžka rebríka	3,51 m
Pracovná výška cca.	4,8 m

Hĺbka priečky/schodu	30 mm
Schod Prevedenie	priečka
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík