



Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: M18FQID



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074010 M18FQID
GTIN	4002395277636
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Pevný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™** s **bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC**, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné **kovové teleso prevodovky** a ergonomická **stredová rukoväť s mäkkou podložkou**. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečná správa výkonu:

- **So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.**
 - **S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**
- Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu. **M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex akumulátorový impulzný ťahovač.**
- **V olejovom kúpeli uskladnené kladivo s technológiou FLUID-DRIVE™ pre mimoriadne nehučné práce a predĺženie životnosti.**
 - **V stupni riadenia 4 zariadenie automaticky tlmí počet otáčok na voľnobeh, ideálne napr. pre skrutky do plechu.**

Prevedenie reklamného textu:

Robustný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™** s **bezkefovým jednosmerným motorom POWERSTATE™**, dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou.

Výhoda:

Impulzný uťahovač s elektronikou REDLINK PLUS™.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 × Li-Iónového akumulátora, nabíjačky, HD boxu, spony na opasok.

Upozornenie:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.

Technický opis

Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 2900 min ⁻¹
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M14
Upínač nástrojov Profil pohonu	HEX (E 6,3)
Označenie výrobcu	M18FQID-502X
Napätie akumulátora	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálne vibrácie podľa EN	12 m/s ²
Nárazová hodnota 4. úroveň	0 - 3700 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment 1. úroveň	40 Nm
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Kapacita akumulátora	5 Ah
Hmotnosť	1,8 kg
typické použitie	Strong
Nárazová hodnota 3. úroveň	0 - 3700 min ⁻¹
Typ	M18FQID
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 1800 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC