

Mahr**Digitálny hĺbkomer IP 67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418702 200
GTIN	4059192058371
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný, kontrastný LCD ukazovateľ s 8,5 mm vysokými číslicami.

Moderný, energeticky úsporný merací systém. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. S funkciou Preset (prednastavenie rozmeru), napr. na merania vzdialenosti s meracím nastavcom č. 418630. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdým meracím kolíkom \varnothing 1,5 mm, dlhým 5 mm.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nastavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Dĺžka mostu	100 mm
Výška cifier LDC displej	8,5 mm

Kalibrácia	A1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Rozsah merania	0 mm
Prierez Meracej lišty	16×4 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nadstavec na meranie vzdialeností Ø 4 mm	418630
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Prídavný mostík dlhý 300 mm	418610