



## Jadrová vrtačka, Typ: 72705761



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076520 72705761
GTIN	4014586886077
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

- **Velká magnetická pridržiavacia sila a bezpečnostné zapojenie zaručujú bezpečné práce v každej polohe.**
- **Integrovaný prívod chladiacej a mazacej kvapaliny pre čistý rez a dlhú životnosť nástroja.**
- **Pohodlné zobrazenie magnetickej pridržiavacej sily.**
- **Chod doprava / doľava (aj pre rezanie závitov).**
- **Konstruktúra s optimalizovanou hmotnosťou.**

**Kompaktná, ľahká 2-sutpňová magnetická jadrová vrtačka. Veľmi úzky magnetický podstavec široký len 70 mm.** Ideálny na obrábanie nosníkových profilov T. Vysoká funkčnosť a snímač náklonu.

#### Rozsah balenia:

Vrátane nádoby na chladiacu a mazaciu kvapalinu, upínacieho popruhu, 1 x centrovacieho kolíka, háku na triesky, kufríka.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Na požiadanie.

#### Upozornenie:

Jadrový vrták TK a upínače nájdete od č. 119000. Vhodný upínač QuickIN Max a jadrový vrták TK max. priemer 100 mm k dispozícii na požiadanie.

## Technický opis

Príkonn	1100 W
Maximálny Ø zahĺbenia	31 mm
Maximálny Ø trenia	16 mm
Upínač nástrojov tvar	QuickIn
Maximálny Ø jadrového vrtania do ocele	12 - 35 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Dĺžka	311 mm
Dĺžka magnetického podstavca	186 mm
Rozsah otáčok 2. stupeň	400 - 1600 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	11 kg
Označenie výrobcu	KBU35-2Q
maximálny priemer vrt závitu -Ø do ocele	M14 mm
Šírka magnetického podstavca	70 mm
Šírka	198 mm
Sietové napätie	230 V
Výška	603 mm
Pracovný zdvih	135 mm
Rozsah otáčok 1. stupeň	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Jadrová vrtáčka

## Príslušenstvo

Jadrový vrták TKHĺbka rezu 35 mm Ø DC 16	119000 16
Jadrový vrták TKHĺbka rezu 35 mm Ø DC 43	119000 43
Jadrový vrták TKHĺbka rezu 35 mm Ø DC 28	119000 28

Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 65	119000 65
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 15	119000 15
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 45	119000 45
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 55	119000 55
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 60	119000 60
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 12	119000 12
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 14	119000 14
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 21	119000 21
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 32	119000 32
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 50	119000 50
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 18	119000 18
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 13	119000 13
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 62	119000 62
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 52	119000 52
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 36	119000 36
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 20	119000 20
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 38	119000 38
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 40	119000 40
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 17	119000 17
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 24	119000 24
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 35	119000 35
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 30	119000 30
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 22	119000 22
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 25	119000 25
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 26	119000 26